

品番：EA495MG-3

品名：3/8" ヒートポンプドライヤー(口付)



販売価格	8,340円(税抜)／9,174円(税込)		
カタログ価格	8,340円(税抜)／9,174円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



両方向でご使用になれます

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A		安全使用圧力	4.1MPa
ヒートポンプエアコン用				
両方向でご使用になれます。				
ロウ付タイプ				
接続サイズ	3/8”×3/8”		温度範囲	−40〜71℃
アスベストは使用されていません。				
●フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。				
内部構造は冷媒の逆流に適応				
UL listed				
全長(mm)	143			

代替品

	品番	EA495MG-3A
	コメント	変更点:安全使用圧力,全長



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.