

品番：EA500BH-160

品名：160mm スライドアームプーラー(3本爪)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,900円(税抜) / 62,590円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,900円(税抜) / 62,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/10/13 18:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0328ページ | | |



プーラー型
(内掛け・外掛け兼用)



仕様

| | | | |
|------|------------|-------|-------|
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 30-2+ |
| 最大直径 | 160mm | アーム深さ | 150mm |
| 重量 | 3.6kg | 引張強度 | 7t |
| 材質 | ドイツ鋼 | 爪 | 3本 |

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。

プーラー型(内掛け・外掛け兼用)

| | | | |
|---------|----|-----------|---------|
| 爪懐長(mm) | 18 | 爪厚(mm) | 4-9 |
| 爪幅(mm) | 24 | 内抜き能力(mm) | 100-220 |

プーラーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力的に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。

アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。

ショルダー部はリブを備え高剛性です。

代替品

| | |
|------|------------------|
| 品番 | EA500AR-160 |
| コメント | 160mm 3本爪スライドアーム |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.