


品番：EA501AE-13

品名：19mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)



販売価格	3,520円(税抜) / 3,872円(税込)		
カタログ価格	3,520円(税抜) / 3,872円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0319ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	AS801-19
サイズ(mm)	19mm	差込角	1/2"
厚み(mm)	6	全長(mm)	131
重量(g)	90	用途	ボールジョイントのロックナットの取付
仕様	締付用		

1/2" 差込角付きの締付専用レンチ

ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適。

口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。

1/2" 差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.