

品番：EA505RA-37

品名：540x296x230mm 工具箱(中皿付)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/13 17:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1553ページ		



ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計のツールボックス

### 仕様

サイズ(mm)	外寸:540(W)×296(D)×230(H) 内寸:510(くぼみ部:475)(W)×250(D)×210(H)	重量(kg)	3.7
材質	ポリプロピレン		

コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス

耐摩耗性、耐薬品性に優れたポリプロピレン製

収納に便利な中皿付でトレーにも対応

ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計

#### <蓋の開閉について>

ハンドルが水平・垂直の時は、蓋が開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。

#### <取り外し可能な仕切り板付(縦仕切り版×2、横仕切り版×1)>

付属の仕切り板によって中身は縦に3列、横に2段と均等に仕切る事が可能です(仕切り板を交差させて使う事は出来ません)

パートレー:7個付き(取外し可能)

内容物に合わせて別売トレーでカスタマイズ可能(下記「その他関連」をご覧ください)

踏台として使用可能

積み重ね可能

ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9～0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.