

品番：EA505RA-62

品名：621x311x322mm 工具箱(中皿・引出し付)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1553ページ		



フタを開ける時は  
ハンドルを45°にします。



内容物に合わせて  
トレーをカスタマイズ可能




ハンドルが水平・垂直の  
とき、フタは開きません。



踏み台としても使用できる  
強度を持っています。



※中皿は必ずしもパーツトレーと入れず  
単独で収納可能です。  
※中皿は必ずしもパーツトレーと入れず  
単独で収納可能です。



## 仕様

サイズ(mm)	外寸:621×311×322(H) 内寸:590(くぼみ部:550) ×255×240(H)	重量	7.1kg
材質	ポリプロピレン		

コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス

小物を収納できる引き出しが4つあります。

引き出しは2段になっています。

耐摩耗性、耐薬品性に優れたポリプロピレン製

収納に便利な中皿+引き出し付でトレーにも対応

ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計

<蓋の開閉について>

ハンドルが水平・垂直の時は、蓋が開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります。

パーツトレー:10個付き(取外し可能)

内容物に合わせて別売トレーでカスタマイズ可能(下記「その他関連」をご覧ください)

パーツトレー(白色)は取り出し可能。中皿だけでなく引き出しも仕切ることができます。

踏台として使用可能

積み重ね可能

ポリプロピレン(PP)

外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9～0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.