



品番：EA506AA-221

品名：1340x503x195mm/105L 折畳コンテナ(グレー)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1572ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	556710
商品名	TPO-4122	容量(L)	105
外寸(mm)	1340×503×195(H)	材質	ポリプロピレン
内寸(mm)	1300×453×178	有効内寸	1300×433×168mm
色	ライトグレー	重量(g)	5680
圧縮荷重	18.04kN(1840kgf)	折りたたみ時全高	68mm
底面形状	TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。	底面ブロック数	24

TP規格オリコンタイプ

TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)に準じたオリコンです。全てのTP規格コンテナと相互嵌合が可能で、異なるサイズのコンテナとも安定した嵌合が可能です。TP規格オリコンは通常のオリコンとは構造が異なり、上枠の無い内倒れ式のオリコンです。そのため、折りたたみ時は通常のオリコンと比較して、更なる容積の減少が可能です。空箱時(折りたたみ時)の保管場所や運送費の削減が可能です。また、折りたたむ時はワンタッチロック機構を採用しているため、ロックの解除が簡単で、折りたたみに手間取ることがありません。組立時は側面板を起こすだけで組みあがります。

積み重ね可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.