

品番 : EA506AA-66

品名 : 506x333x325mm/37.4L コンテナ(青/蓋付)



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/11 12:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1572ページ		

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	203852-01
商品名	サンクレット#38	容量(L)	37.4
外寸(mm)	506×333×325	入数	1
材質	ポリプロピレン	内寸(mm)	450×297×305
有効内寸	420×267×289mm	色	青
重量(g)	2040	圧縮荷重	7.55kN(770kgf)
ネスティングの高さ	90mm	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。

フタによりスタッキング

サンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合わせるような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。

積み重ね可能

相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.