

品番：EA506AB-124A

品名：695x503x338mm/ 86.0L コンテナ(2個)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/24 17:00現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1573ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	109001-01
商品名	サンテナーA#90K(ハンドル付)	容量	86L
外寸(mm)	695×503×338(H)	入数	2
材質	ポリプロピレン	内寸(mm)	660×477×332
有効内寸	627×443×289mm	圧縮荷重	7.06kN(720kgf)(2段)
色	ライトブルー	重量(g)	2810
ネスティングの高さ	84mm	ハンドル取付時短辺外寸	521mm
底面形状	格子網目リブ 底面全体が格子状のアミ目になっており、そのアミ目に沿ってリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)が立っている構造です。底面のアミ目に対しリブの本数はアミ目数個~数十個間隔に配置されています。 底面自体は格子リブ構造ですので、強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。		

ハンドルによりスタッキング

製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることで

ネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。

積み重ね可能

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.