

品番：EA506AB-12B

品名：539x354x282mm/ 40.0L コンテナ(2個)



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/04 15:02現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1627ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	容量(L)	40
外寸(mm)	539×354×282(H)	入数	2個
材質	ポリプロピレン	内寸(mm)	509×324×270
有効内寸	471×286×270mm	色	ライトブルー
重量(g)	1135	圧縮荷重	5.88kN(600kgf)
ネスティングの高さ	56mm	フタ外寸	548×363×40mm
使用例	球根出荷容用コンテナ	底面形状	格子網目リブ 底面全体が格子状のアミ目になっており、そのアミ目に沿ってリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)が立っている構造です。底面のアミ目に対しリブの本数はアミ目数個~数十個間隔に配置されています。 底面自体は格子リブ構造ですので、強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。

フタによりスタッキング

サンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合わせるような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。

積み重ね可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.