


品番：EA506AD-50

品名：550x295x188mm/21.9L コンテナ

	販売価格	4,510円(税抜)／4,961円(税込)		
	カタログ価格	4,510円(税抜)／4,961円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2025/06/03 11:25現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1628ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	102206
商品名	SNコンテナC#22M	容量	21.9L
外寸(mm)	550×295×188(H)	材質	ポリプロピレン
内寸(mm)	507×254×178	有効内寸	492×239×168mm
圧縮荷重	25.5kN(2600kgf)	色	オレンジ/イエロー
重量(g)	1640	ネスティングの高さ	95mm
底面形状	格子網目 底面全面がアミ目でアミ目自体が格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造になっています。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い曲げ強度を示し重量物の収納による底面のたわみを防止します。		

180°回転により同色でスタッキング
2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。

積み重ね可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.