


品番 : EA506AE-67

品名 : 600x300x141mm/18.6L ハイテクコンテナ/ESD



販売価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/18 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0708ページ 1635ページ		



積み重ね可能

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	201910
商品名	サンボックス#26B(導電)	容量(L)	18.6
サイズ	外寸:600×300×141(H)mm 内寸:560×260×130(H)mm 有効内寸:554×255×122(H)mm	材質	導電性ポリプロピレン
色	ブラック	圧縮荷重	31.9kN(3255kgf) ※圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) コンテナーの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。

積み重ね可能

導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。

低い電気抵抗 2点間表面抵抗値 $10^6\Omega/cm$ 以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。

すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

