


品番：EA506AF-188

品名：447x274x126mm/10.7L コンテナ(ブルー)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/26 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1570ページ		



積み重ね可能

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	201158
商品名	サンボックス#12-2C	容量	10.7L
外寸(mm)	447×274×126(H)	色	青
内寸(mm)	399×236×118(H)	有効内寸	390×227×108mm
圧縮荷重	19.6kN(2000kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	870	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。

積み重ね可能

底面強度抜群

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.