

品番 : EA506AF-288

品名 : 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グリーン)



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/25 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1571ページ		



積み重ね可能

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	200402
商品名	TP131	容量	3.4L
外寸(mm)	335×168×103(H)	色	緑
内寸(mm)	300×133×90(H)	有効内寸	291×123×80mm
圧縮荷重	12.89kN(1315kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	345	底面形状	TPタイプ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に迫及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。 SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。

積み重ね可能

TP規格

大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に迫及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規

格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能のため、トラック等へ隙間無く積み事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.