

品番：EA506AF-304

品名：670x335x380mm/68.5L コンテナ(グレー)



販売価格	6,440円(税抜)／7,084円(税込)		
カタログ価格	6,440円(税抜)／7,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/19 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1625ページ		



仕様

メーカー	三甲 (サンコー)	型番	206900
商品名	TP364	容量	68.5L
外寸(mm)	670×335×380 (H)	色	灰
内寸(mm)	635×300×368 (H)	有効内寸	626×291×358mm
圧縮荷重	18.13kN(1850kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	2520	底面形状	TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。 SF(格)タイプは底面の凸形状内が格子リブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となり、高い強度を示します。一方、コンテナの内底面はフラットです。
底面ブロック数	8		

積み重ね可能

TP規格

大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に迫及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化＝モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能のため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ（SNコンテナ）やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。

持ち手カバー3型対応

2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。
工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。

持ち手孔有

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.