


品番：EA506AF-319

品名：1005x503x380mm/165 L 軽量コンテナ(ライトグレー)



販売価格	9,020円(税抜) / 9,922円(税込)		
カタログ価格	9,020円(税抜) / 9,922円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1572ページ		



仕様

メーカー	三甲 (サンコー)	型番	216500
商品名	TP494L	容量	165L
外寸(mm)	1005×503×380(H)	色	灰
内寸(mm)	970×468×368(H)	有効内寸	962×459×358mm
圧縮荷重	18.13kN(1850kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	3500	底面形状	TPタイプ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。
底面ブロック数	18		

積み重ね可能

TP規格

大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規

格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能のため、トラック等へ隙間無く積み事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。

持ち手カバー3型対応

2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。
工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。

持ち手孔有

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.