


品番 : EA506AG-1

品名 : 883x642x517mm/ 211L コンテナ(ライトブルー)



販売価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1666ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	220800-00
商品名	ジャンボックス#200	仕様	キャスター無
容量	211L	サイズ	外寸:883×642×517(H)mm 内寸:803×562×482(H)mm 有効内寸:783×542×482(H)mm
本体重量	15.1kg	圧縮荷重	86.0kN(8775kgf)
色	ライトブルー	材質	ポリプロピレン

積み重ね可能

本製品には嵌合代がないため積み重ねにはご注意ください。(上段の製品がずれて倒壊する可能性があります。)

内側面に容量を示すメモリ付

コンテナ内部のRを大きくし、洗浄性、内容物の離脱性に優れています。

段積みは、標準フォークリフトで3段まで可能です。

使用上の注意

●適正荷重内での使用厳守

内容重量は320kg以内を目安にご使用ください。

圧縮荷重は座屈荷重であり、使用段積み荷重はその数値の1/4以内としてください。

その数値以上で段積みされますと座屈、倒壊します。

●静電気発生への注意

プラスチック製コンテナは、乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気ショックを

受けることがありますので、ご注意ください。

●火気厳禁

可燃性の樹脂で作られています。溶接の火花や直火などに当てますと着火し、火災の恐れがありますので、ご注意ください。

●衝撃強度の低下

極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがあります。

●すべりへの注意

濡れた手で持ち運びするとすべり落とすなどの危険がありますのでご注意ください。

●使用場所の注意

凸凹や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用ください。

砂利道、バラスを敷いたところ、倉庫の段差のあるところなど安定の悪い箇所でのご使用は避けてください。荷崩れの原因となります。

●保管時の注意

空きコンテナを保管するときは、高く積みますと地震・強風などの外的要因にて倒壊する恐れがありますので、ご注意ください。

また、強風時の場合は風に飛ばされないような措置をしてください。

安全に長期間ご使用いただくために

●直射日光を避ける

直射日光に長時間暴露すると、物性が低下しますのでできるだけ直射日光を避けて保管してください。

●耐薬品性について

強酸薬品、界面活性材、有機溶剤、油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。

付着した場合は、布などで綺麗に拭取ってからご使用ください。

●耐衝撃性について

放り投げたり、上に飛び乗ったり、積荷などを落としたりしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.