

品番 : EA506AL-54

品名 : 370x279x124mm / 8.5L コンテナ



販売価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
カタログ価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1628ページ		



### 仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	200863
商品名	SNコンテナーB#9-2	容量	8.5L
外寸(mm)	370×279×124(H)	色	ブルー/ライトブルー
内寸(mm)	315×240×120(H)	有効内寸	298×223×111mm
圧縮荷重	16.47kN(1,679kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	720	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ	64mm		

積み重ね可能

180°回転により同色でスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視し

た設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」（スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください）をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.