

品番：EA506AL-55

品名：386x280x135mm/ 9.7L コンテナ



販売価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
カタログ価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/28 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1574ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	201071
商品名	SNコンテナ-B#9A	容量	9.7L
外寸(mm)	386×280×135(H)	色	ブルー/ライトブルー
内寸(mm)	342×238×124(H)	有効内寸	324×220×117mm
圧縮荷重	12.50kN(1275kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	885	底面形状	格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ	69mm		

積み重ね可能

180°回転により同色でスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視し

た設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。

底面2分割タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.