

品番：EA506AL-62

品名：614x382x203mm/34.8L コンテナ



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/10 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1629ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	203650
商品名	SNコンテナ-B#37	容量	34.8L
外寸(mm)	614×382×203(H)	色	ブルー/ライトブルー
内寸(mm)	554×339×199(H)	有効内寸	524×309×183mm
圧縮荷重	10.00kN(1020kgf)	材質	ポリプロピレン
重量(g)	1850	底面形状	斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
ネスティングの高さ	83mm		

積み重ね可能

180°回転によりスタッキング

2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.