

品番 : EA506MA-11A

品名 : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)



販売価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
カタログ価格	8,630円(税抜) / 9,493円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/29 11:42現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	天馬(TENMA)	シリーズ	Fits
商品名	フィットケース アドバンス 74-39S	サイズW×D×H(mm)	390×740×180
引き出し内寸W×D×H(mm)	300×681×116	重量(kg)	3.05
入数	2	色	ホワイトクリア
天板耐荷重	5kg	引出耐荷重	2.7kg
最大積み重ね段数	4段	収納目安	トレーナー約6枚
材質	天板・外枠・引出し:ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具: スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー 補強板:アルミ	付属品	ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具

積み重ね可能

天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。

フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。

積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。

押入れに最適なロングタイプ

便利なインデックスシール付き。

収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売:EA506MA-23A)

キャスターを取り付ける事で移動が便利になります。(別売:EA506MA-24A)

引出しの抜け落ちを防ぐ引出しストッパー機能付きで安心してお使いいただけます。

※ゴム脚は最下段にお使いください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.