

品番：EA506MA-14

品名：440x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)



販売価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
カタログ価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 20:22現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ	1567ページ2008ページ		



仕様

メーカー	天馬 (TENMA)	シリーズ	Fits
商品名	フィットユニットケース (L) 4418	サイズW×D×H(mm)	440×740×180
引き出し内寸W×D×H (mm)	350×681×116	重量(g)	3310
入数	2個	色	カプチーノ
天板耐荷重	5kg	引出耐荷重	3.6kg
最大積み重ね段数	4段	収納目安	トレーナー約8枚
材質	天板・外枠・引出し: ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具: スチロール樹脂 ゴム脚: エラストマー 補強板: アルミ	付属品	ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具

積み重ね可能

押入れに最適なロングタイプ

積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。

天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。


フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。

便利なインデックスシール付き。

収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)

移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)

代替品

	<p>品番 EA506MA-14B</p> <p>コメント 変更点:色</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.