品番: EA506MA-16

品名: 440x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)



販売価格	<b>11,200円</b> (税抜)/ 12,320円(税込)				
カタログ価 格	11,200円(税抜)/12,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>24</b> (2025/11/23 00:54現在)				
商品入数	2	販売単位	St		
カタログページ	1621ページ2054ページ				



## 仕様

メーカー	天馬 (TENMA)	シリーズ	Fits
商品名	フィッツユニットケース(L) 4430	サイズW×D×H(mm)	440×740×300
引き出し内寸W×D×H (mm)	345×675×236	重量(g)	4490
入数	2個	色	カプチーノ
天板耐荷重	5kg	引出耐荷重	7.1kg
最大積み重ね段数	2段	収納目安	トレーナー約16枚
材質	天板・外枠・引出し:ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具: スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー 補強板:アルミ	付属品	ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具

## 積み重ね可能

押入れに最適なロングタイプ

積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。

天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。

フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。

便利なインデックスシール付き。

収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)

移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)

## 代替品



**品番** EA506MA-16A

コメント 変更点:色

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.