

品番：EA506MA-31

品名：550x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2007ページ		



仕様

メーカー	天馬(TENMA)	シリーズ	Fits
商品名	フィッツプラス イージー FE5504	サイズ(W×D×H)mm	550×410×850
重量(kg)	11.3	段数	4
引出し内寸法	470×345×150(H)mm	引出し耐荷重(kg)	4
材質	本体・引出し・ロック、ローラー・前パネル: ポリプロピレン 脚: ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め) 天板: パークチルボード/MDF強化ハニカム/スチール留め具(紙シート・PVC小口貼り仕上げ)	カラー	カプチーノ
天板耐荷重	10kg	付属品	すべり止め付き専用脚(4個)
収納の目安	(各引出し) トレーナー: 8枚 セーター: 5枚 Yシャツ: 8枚		

使いやすさと安心感を追及したチェストです。埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。

引出しの飛び出しを防止するかんたんロック機能付きです。持ち手を上げればロック解除。引出しを閉めればロックします。

背面・側面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。

スムーズに引き出せる左右ローラーを内蔵しています。

衣類収納としてはもちろん、天板には10kgまで小物などを置くことができます。ナチュラルな木目調の天板が、高級感をプラスしてくれます。

木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。

脚の裏側には床材をキズつきにくい、すべり止めが付いています。

※脚使用時は高さが5cmアップします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.