


品番：EA506MA-42A

品名：300x400x300mm 引出し式収納ケース



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	天馬 (TENMA)	シリーズ	Fits
商品名	フィツケース マルチ 40-30M	サイズW×D×H(mm)	300×400×300
引き出し内寸W×D×H (mm)	228×350×252	重量(kg)	1.9
材質	引出し・外枠・天板:ポリプロピレン 補強板:アルミニウム合金 ゴム脚:エラストマー	容量(L)	21
天板耐荷重	5kg	引出耐荷重	4kg
積み重ね段数	3段(耐荷重を考慮して同じ商品を積み重ねできる最大数)	色	ホワイトクリア
入数	1個		

天板前部にアルミ補強板内蔵で積み重ねても下段が変形しにくく、引き出しやすいのも特徴です。

積み重ねた状態で引出しを引いた時に、ケース後部が浮き上がり前方へ倒れてしまうことを防ぎます。(前倒れ防止機能)

付属のゴム脚を付けるとケースが引き出しやすくなっています。最下段にお使いください。

凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザイン

うっすら透けて見える為、収納物が認識できる実用性も兼ね備えています。(高級感のあるすりガラス調)

移動に便利なキャスター付けることができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。(別売:EA506MA-24A)

棚板を付けることで収納性がさらにアップします。隙間のデッドスペースを有効活用でき、小物のちょい置きなどにも便利です。(別売:EA506MA-61A)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.