

品番：EA506MB-11BA

品名：440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 17,300円(税抜) / 19,030円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 17,300円(税抜) / 19,030円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/24 22:04現在) |      |    |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1568ページ                      |      |    |



積み重ね可能

仕様

|          |             |        |             |
|----------|-------------|--------|-------------|
| メーカー     | 天馬(TENMA)   | 商品名    | ロックス 660S   |
| 外寸(mm)   | 440×660×165 | 内寸(mm) | 379×573×141 |
| 有効内寸(mm) | 354×548×141 | 重量(1個) | 2.3kg       |
| 材質       | ポリプロピレン     | 入数     | 5個          |
| 容量       | 約30L        | 収納の目安  | Yシャツが8枚     |
| 積み重ね使用   | 3段まで        | 耐荷重    | 約30kg       |
| カラー      | クリア         |        |             |

積み重ね可能

耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。

肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!

中身が一目で分かるクリアタイプ。

押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。

移動に便利なキャスター対応


別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。

外れにくいアップロック式

バンドがかけられる溝付き

頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA506MB-11BB</p> <p><b>コメント</b> 品番変更</p> |
|---|---|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.