品番: EA506MB-12BA

品名:440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)



販売価格	14,600円 (税抜)/16,060円(税込)				
カタログ価 格	14,600円(税抜)/16,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/23 02:32現在)				
商品入数	4	販売単位	St		
カタログページ	1621ページ				



カタログ訂正

25/10/10 サイズ(W×D×H)mm 内寸:(誤)354×548×197→(正)354×548×218(No.56 9046)

積み重ね可能

仕様

メーカー	天馬(TENMA)	商品名	ロックス 660M
外寸(mm)	440×660×243	内寸(mm)	379×573×218
有効内寸(mm)	354×548×218	重量(1個)	2.5kg
材質	ポリプロピレン	入数	4個
容量	約50L	収納の目安	Yシャツが14枚
積み重ね使用	3段まで	耐荷重	約40kg
カラー	クリア		

積み重ね可能

耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。

肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!

中身が一目で分かるクリアタイプ。

押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。

移動に便利なキャスター対応

別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。

外れにくいアップロック式

バンドがかけられる溝付き

頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.