

品番：EA506MC-12

品名：760x360x400mm/63L 収納ケース



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,400円(税抜) / 4,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,400円(税抜) / 4,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/08 04:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1618ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|--------------|
| メーカー | 天馬 (TENMA) | 商品名 | インカーゴ M-6300 |
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:670×265×355 外寸:760×360×400 | 容量 | 63L |
| 重量(kg) | 3.3 | 入数 | 1個 |
| 材質 | ポリプロピレン | 天板耐荷重 | 100kg |

アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシャレなホワイトカラーの収納ボックスです。

フタは開けたまま固定できるタイプです。

天板耐荷重が100kgなので座ることもできます。

単品でも組み合わせても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内ストッカーにピッタリです。

フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定ができ、荷物の出し入れ時に便利です。インテリア雑貨の収納にも便利です。

フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるような鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。※鍵は付属しません。

2段まで積み重ねが可能です。

ロープ掛け用凹部付き

ストッパー付き回転蓋設計

並べたり積み重ねた時に幅・高さがきれいに揃うよう設計しました。自由に組み合わせてスッキリ収納できます！

代替品



品番 EA505-14

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.