


品番：EA508AW-10

品名：10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)



販売価格	8,700円(税抜) / 9,570円(税込)		
カタログ価格	8,700円(税抜) / 9,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/12 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2452ページ		



仕様

メーカー	瑞穂化成工業	型番	2100
容量	10L	目盛間隔	2L
サイズ	318(W)×230(D)×370(H)mm	口径	99mm
コックねじ	20A	コック先端の外径	約17mm
材質	本体:ポリエチレン ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)		

ケミカルコック付

液ダレ防止先端キャップ付

パッキン付

容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。

黒色土台は取外しできます。

大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。

コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)

※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。

※内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.