


品番 : EA508TC-52

品名 : 241x329x117mm / 5.6L 密閉保存容器(PP製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,680円(税抜) / 1,848円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,680円(税抜) / 1,848円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/22 16:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1542ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |  |       |   |
|---------|--|-------|---|
| メーカー    | アスペル(ASVEL)  | 型番    | F-30                                      |
| 商品名     | ユニックス  | 材質    | 本体・フタ:ポリプロピレン<br>止め具:ABS樹脂<br>パッキン:シリコンゴム |
| 耐熱温度    | 本体・フタ:-20~110°C<br>止め具:-30~80°C<br>パッキン:-40~80°C   | 容量(L) | 5.6                                       |
| サイズ(mm) | 外寸:241(W)×329(D)×117(H)<br>内寸:175(W)×255(D)×100(H) |       |   |

Ag抗菌仕様

密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き

フタは2点パッチンロック式

## 代替品

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | 品番 EA508TC-52A<br>コメント 違い:パッキンカラー |
|--|-----------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.