

品番：EA508TC-54

品名：310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,260円(税抜) / 3,586円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,260円(税抜) / 3,586円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 00:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1542ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|--|-------|---|
| メーカー | アスベル (ASVEL) | 型番 | NF-50 |
| 商品名 | ユニックス | 材質 | ・本体・フタ: ポリプロピレン ・止め具: ABS樹脂 ・パッキン: シリコンゴム |
| 耐熱温度 | ・本体・フタ: -20~110℃ ・止め具: -30~80℃ ・パッキン: -40~80℃ | 容量(L) | 12.4 |
| サイズ(mm) | 外寸: 310(W)×434(D)×143(H) 内寸: 225(W)×350(D)×125(H) | | |
| Ag抗菌仕様 | | | |
| 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き | | | |
| フタは2点パッチンロック式 | | | |

代替品

| | |
|--|------------------------------------|
| | 品番 EA508TC-54A コメント 違い: パッキンカラー |
|--|------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.