品番: EA508TC-58

品名: 276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)



販売価格	2,640円 (税抜)/ 2,904円(税込)				
カタログ価 格	2,640円(税抜)/2,904円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 18:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1594ページ				









仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	NF-45
商品名	ユニックス	材質	・本体・フタ:ポリプロピレン ・止め具:ABS樹脂 ・パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	・本体・フタ:-20~110℃ ・止め具:-30~80℃ ・パッキン:-40~80℃	容量(L)	17.0
サイズ(mm)	外寸:276(W)×383(D)×246(H) 内寸:195(W)×295(D)×225(H)		

Ag抗菌仕様

密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き

フタは2点パッチンロック式

代替品



品番 EA508TC-58A

コメント 違い:パッキンカラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.