



品番 : EA508TC-58

品名 : 276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器(PP製)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1542ページ		



仕様

メーカー	アスペル(ASVEL)	型番	NF-45
商品名	ユニックス	材質	・本体・フタ:ポリプロピレン ・止め具:ABS樹脂 ・パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	・本体・フタ:-20~110°C ・止め具:-30~80°C ・パッキン:-40~80°C	容量(L)	17.0
サイズ(mm)	外寸:276(W)×383(D)×246(H) 内寸:195(W)×295(D)×225(H)		

Ag抗菌仕様

密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き

フタは2点パッチンロック式

代替品

	品番 EA508TC-58A コメント 違い:パッキンカラー
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.