


品番：EA508TC-59

品名：310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器(PP製)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1542ページ		



仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	NF-55
商品名	ユニックス	材質	本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
耐熱温度	本体・フタ:-20~110℃、止め具:-30~80℃、パッキン:-40~80℃	容量(L)	22.5
サイズ(mm)	外寸:310(W)×434(D)×246(H) 内寸:225(W)×350(D)×225(H)		
Ag抗菌仕様			
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き			
フタは2点パッチンロック式			

代替品

	品番 EA508TC-59A コメント 違い:パッキンカラー
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.