

品番：EA508TC-59A

品名：310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/04/30 01:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|---|-----|--|
| メーカー | アスベル (ASVEL) | 型番 | NF-55 |
| 商品名 | ユニックス | サイズ | 外寸:310(W)×434(D)×246(H)mm 内寸:225(W)×350(D)×225(H)mm |
| 容量 | 22.5L | 材質 | 本体・フタ:ポリプロピレン 止め具:ABS樹脂 パッキン:シリコンゴム |
| 耐熱温度 | 本体・フタ:-20~110℃ 止め具:-30~80℃ パッキン:-40~80℃ | | |
| Ag抗菌仕様 | | | |
| 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き | | | |
| フタは2点パッチンロック式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.