


品番：EA508TL-6

品名：163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器



販売価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜) / 1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/15 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1541ページ		



仕様

メーカー	アスベル (ASVEL)	型番	TLO-50
商品名	ユニックス タイトロック	容量(ml)	1950
サイズ(mm)	外寸:163(W)×227(D)×81(H) 内寸:144(W)×208(D)×72(H)	重量(g)	247
材質	本体:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム	耐熱温度範囲	本体:−20℃~140℃ フタ:−20℃~110℃ パッキン:−40℃~180℃

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。

本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。

密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン

電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

食器洗い乾燥機 (業務用除く) 対応

抗菌仕様

容量	1950ml	サイズ	外寸:163(W)×227(D)×81(H)mm 内寸:144(W)×208(D)×72(H)mm
----	--------	-----	--

代替品

--	--	--	--



品番 EA508TL-6A
コメント パッキンカラーの変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.