

品番：EA510AF-2

品名：ボールベアリングプーラセット



販売価格	211,700円(税抜) / 232,870円(税込)		
カタログ価格	211,700円(税抜) / 232,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/17 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0325ページ		



仕様

メーカー	KUKKO(クッコ)	型番	K-70-B
独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。			
シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。			
ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。			
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。			
溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。			
特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。			
特別なショルダーのデザインで、アームの広がり調整ができるため、最適なアームの角度とテンションで引き抜きできます。			
アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。			
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。			

ドイツ鋼製			
適合ベアリング (ISO)	6007~6020・6206~6212・6305~6311	ISO規格番号	35~80
入組み点数	21	7-4長(mm)	156
ベアリング 外径 (φ mm)	62~150	ベアリング 内径 (φ mm)	17~100
リング 径 (φ mm)	38~77.5		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.