


品番：EA514BH

品名：21.4-50.8mm ブレーキシリンダーホーン



販売価格	5,380円(税抜) / 5,918円(税込)		
カタログ価格	5,380円(税抜) / 5,918円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/05 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0316ページ		



止まり穴タイプのブレーキシリンダー内にこびり付いたスケールや不純物の除去に

#### 仕様

能力	21.4～50.8mm	粒度	#240
砥石長	28.5mm	軸径	7mm
全長	210mm	本体材質	スチール
砥石材質	酸化アルミニウム		

アルミ、鋳物シリンダー兼用

研磨圧力調整可能

フレキシブルの柄で作業性アップ

調整ナットにより砥石の広がり幅を調整できます。電動ドリル等を利用してください。

(砥石の交換の仕方)

- ① 砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで取り取ってピンを引き抜いてください。
- ② 新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.