

品番：EA514BH-50

品名：シリンダーホーン



販売価格	44,400円(税抜)／ 48,840円(税込)			
カタログ価格	44,400円(税抜)／48,840円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 23:47現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0316ページ			



カタログ訂正

25/11/28 ●粒度…#80、#180 粗目、中目の2種類です。(No.56,57 1157)

仕様

セット内容	シリンダーホーン本体 砥石セット(砥石&ワイパー)×2種(粗目#80、中目#180) クリーニングブラシ ドレッサー 保管ケース	能力	76.2～108mm
粒度	#80、#180	砥石長	125mm
軸径	12.7mm	全長	270mm
シャフトが自在に動くことで、シリンダーの奥まで簡単に研磨できます。			
先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます。			
耐久性のある軸径12.7mm(1/2")のドライバードリルと組み合わせて使用して下さい。			