

品番：EA514EB-21

品名：ラジエター耐圧テスター



販売価格	45,800円(税抜)／ 50,380円(税込)			
カタログ価格	45,800円(税抜)／50,380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 （2025/05/30 14:19現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0312ページ			



仕様

メーカー	東洋テック	型番	RC-3B
メーター径	φ 50mm	最高目盛	200kPa
最小目盛	10kPa	加圧能力	200kPa
重量	1.35kg	付属品	ホースアダプター 筒形アダプター
フィラーネック形状	ロック式(ツメ式) 内径:41mm 深さ:19.5mm	参考適合車種	国産中小型トラック 外国車 旧国産小型車
手動式ポンプにより加圧してラジエターキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。			
目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。			
【ご注意】 記載の参考適合車種は参考です。必ずしも適合しない場合がありますのでフィラーネックの形状、寸法をご確認ください。 記載しております内径・深さは現車側のサイズとなっております。			