

品番：EA519E-10

品名：95mm 油圧式タイヤビードブレーカー



販売価格	136,000円(税抜) / 149,600円(税込)		
カタログ価格	136,000円(税抜) / 149,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

最大加圧能力	12.5t	ストローク	95mm
最大圧力	68.9MPa	全長	457mm
高さ	305mm	重量	16kg
材質	鋳鋼		
1ピース、2ピース、3ピースホイールのトラック用タイヤ・リムに対応			
最大圧力68.9MPaのエア－油圧ポンプと併用してください			
農場や大型トラックの整備現場での使用に最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.