

品番：EA519E-20

品名：108mm 油圧式タイヤビードブレーカー



販売価格	125,100円(税抜) / 137,610円(税込)		
カタログ価格	125,100円(税抜) / 137,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/29 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

最大加圧能力	12.5t	ストローク	108mm
リムサイズ	25"~51" (635~1295mm)の5ピースリム	最大圧力	68.9MPa
全長	419mm	幅	165mm
重量	13kg	材質	スチール
パールやビード緩め用ポケット付きの25~51インチの5ピースリム用			
最大圧力68.9MPaのエア-油圧ポンプと併用してください			
農場や大型トラックの整備現場での使用に最適			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.