

品番：EA519E-32

品名：89mm 油圧式ビードブレイカー(デュアルタイヤ用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 333,800円(税抜) / 367,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 333,800円(税抜) / 367,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 09:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------------|----------------|--------|-----------|
| ストローク | 89mm | 最大加圧能力 | 4.5t |
| 全長 | 0.9m | 開口幅 | 114~305mm |
| ハンドル長 | 390mm | アーム長 | 519mm |
| 位置決めハンドルサイズ | 127(L)×38(H)mm | 重量 | 11.34kg |

農業用トラクターなどのデュアルタイヤ用

2本のシザーアーム(開口幅114~305mm)で、約4.5tの油圧力をかけてタイヤビードをリムから取り外します。

ビードブレイカーの操作やタイヤビードへの位置合わせができるハンドル付き(※2本ネジ留めで取り外し可能)

90度油圧カプラーが装備されており、タイヤやホイールの整備作業中に油圧ホースが邪魔にならないよう配慮されています。

油圧ポンプ、油圧ホース等と組み合わせて使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.