

品番：EA520-1

品名：900x2080mm/800kg 多目的運搬車



販売価格	147,600円(税抜) / 162,360円(税込)		
カタログ価格	147,600円(税抜) / 162,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 05:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1659ページ		



●積み重ねて保管  
(10段まで)

●最短にした状態



●角ガード  
内装工事の際、壁などにぶつかるような事があっても、傷を付ける事なく受けます。



●長さ調節ロック



●ハンドル(収納式)

ハンドル部は4ヶ所とも収納可能。荷物の積降時、邪魔になりません。



●アーム固定用レバー



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

長尺物の運搬保管に

仕様

積載均等耐荷重	800kg	荷台サイズ	付属:500×1829×1枚、 240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能
全長	1150~2080mmまで無段階調節可能	床高さ	300mm
車輪径	φ150mm	車輪	自在×4
重量	51kg	材質	スチール

キャスター旋回ストッパー付

タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)

コーナーガードクッション付(オレンジ色)

中・高層ビルの屋内作業に最適。お手持ちの足場板等を利用すれば用途は無限に広がります。

資材を台車に載せて分別格納

ラクに保管ができて現場の整理整頓に

そのまま移動で作業効率も向上

積み重ねて保管できます。(10段まで)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.