

品番：EA520AB-42

品名：900x600mm/300kg ドーリー(プラスチック製)



販売価格	34,500円(税抜)／ 37,950円(税込)		
カタログ価格	34,500円(税抜)／37,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/18 22:23現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1653ページ		



仕様

メーカー	三甲（サンコー）	型番	805408-12
商品名	静か台車クリーンSM(平床)	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	900×600mm	床高さ	217mm
車輪	自在×2、固定×2	車輪径	130mm（グレーゴム車）
重量	6.55kg	荷台材質	ポリプロピレン
色	ブルー		

走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。 早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。			
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。			
キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。			
室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮もありません。			
キャスター部分の錆発生をおさえます。			
微音キャスター			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

