

品番：EA520AB-87

品名：600x900mm/300kg ドーリー(PP製/ブラック)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1653ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	803521
商品名	サンキャリア6090(φ100)	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	900×600mm	床高さ	162mm
車輪径	100mm(グレーゴム車)	車輪	自在×4
重量	8kg	荷台材質	ポリプロピレン
色	ブラック		

持ち運びが楽な軽量タイプ

軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアークャスターを使用。

旋回始動力が従来品より30~50%向上

旋回音が従来品と比較して半減

台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。

積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。

コーナークッションゴム付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.