

品番：EA520AD-25

品名：1200x750mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)



販売価格	119,000円(税抜)／130,900円(税込)		
カタログ価格	119,000円(税抜)／130,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	MTR1000PD
積載均等耐荷重	1000kg	荷台サイズ	1200×750mm
床高さ	262mm	サイズ(W×D×H)mm	本体寸法 幅:775mm 奥行:1225mm 高さ:262mm
重量(g)	27.4kg	材質	本体:アルミ キャスター:スチール/ウレタン コーナーカバー:塩ビ
車輪	自在(ブレーキ付)×4、自在(方向規制式)×2	車輪径	150mm(ウレタン車)
保管時は積み重ねができて、収納場所を取りません。			
4隅に単管パイプ(48.6φ)を差し込みでき、長尺物の搬送も可能。(単管パイプ別途)			
方向規制キャスターを採用しておりロックすると向きが固定され、台車の直進安定性が増します。			
ブレーキ付			

代替品

品番	EA520AD-3
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.