

品番：EA520AG-12A

品名：1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)



販売価格	198,200円(税抜) / 218,020円(税込)		
カタログ価格	198,200円(税抜) / 218,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/03/25 02:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1665ページ2551ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

高耐久&高耐荷重! ESCOオリジナルの折りたたみ式リヤカー

仕様

積載均等耐荷重	200kg	荷台サイズ	800(W)×1200(L)×310(H)mm
組立てサイズ	1140(W)×2150(L)×800(H)mm	折りたたみサイズ	460(W)×1340(L)×800(H)mm
タイヤ	φ 609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ	ハンドル長さ	875mm
重量	33kg	側板	平板
タイヤ幅	約45mm		

アルミ合金製

前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。

代替品

	品番	EA520AG-13
	コメント	違い: サイズ、外見

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.