

品番：EA520AG-31

品名：900x600mm折畳リカー(アルミ製/ノーパンク/ブレーキ付)



販売価格	104,100円(税抜) / 114,510円(税込)		
カタログ価格	104,100円(税抜) / 114,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1665ページ		



仕様

積載均等耐荷重(kg)	100	荷台サイズ(mm)	600(W)×900(L)
組立サイズ	870(W)×1860(L)×630(H)mm	折りたたみサイズ(mm)	370(W)×1020(L)×750(H)mm
重量(kg)	21	タイヤ	φ480mmノーパンクタイヤ(20")
ハンドル長さ	920mm	ハンドル高さ	740mm
ハンドル幅	480mm(先端部)	材質	アルミ
側板	平板		
安全スタンド付			
ワンタッチ式駐車ブレーキ付			
四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことはありません			
前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です			
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます			
タイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎます			
ノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます			
組立はノブボルトを使用しているため、工具を用意する必要はありません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.