

品番：EA520AG-7

品名：900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)



販売価格	120,600円(税抜) / 132,660円(税込)		
カタログ価格	120,600円(税抜) / 132,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1665ページ		



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	HKW180
積載均等耐荷重(kg)	180	荷台サイズ(mm)	600(W)×900(L)
組立サイズ(mm)	870(W)×1860(L)×630(H)	折りたたみサイズ(mm)	370(W)×1020(L)×750(H)
重量(kg)	21	タイヤ	φ480mmノーパンクタイヤ(20")
ハンドル長さ	960mm	側板	平板
材質	アルミ合金製		

安全スタンド付き

頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます。

使用しない時はワンタッチで折りたたみ、コンパクトに収納できるリヤカーです。

スタンド付きで、前後板やパイプを収納できるようになりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.