

品番：EA520AH-2

品名：715x1162x880mm/100kg フラバケット付リヤカー



販売価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
カタログ価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1664ページ		



カタログ訂正 25/11/17 ●サイズ…(誤)700×1270×780(H)mm (正)715×1162×880(H)mm (No.56、57 1239)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	SKDS-90K
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
荷台サイズ	422×709mm	重量	11kg
サイズ	715(W)×1162(L)×880(H)mm	バケットサイズ	512(W)×799(L)×310(H)mm
タイヤ	φ406mmノーパンクタイヤ(16")	ハンドル長さ	498mm
材質	本体:スチール バケット:プラスチック	車輪数	2

農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。

反射板×4個付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.